

Garant

**Halfronde tang, recht, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte:
160mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	713040 160
GTIN	4045197373540
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang