



## 6 mm-steel Sleuf, Bladbreedte: 5,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659928 5,5
GTIN	7610733225125
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

#### T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m Cat. 53)/659908 (t/m Cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m Cat. 48)/659912 **gr. 200; 500** /659918/659956 gr. 200; 500/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaier-assortimenten nr. 625441/667532/667551/667601/667615.

### Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Steeleanduiding	3
totale lengte	180 mm
Snijkantbreedte	5,5 mm
Nuttige lengte	100 mm
Dikte snijkant	0,8 mm
Producttype	Schroevendraaierdop