

**6 mm-steel voor Torx Plus<sup>®</sup>, Torx Plus<sup>®</sup>-profiel: 8IP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659924 8IP
GTIN	7610733201570
Artikelklasse	63D

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

**T.b.v. :**

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 160 mm

Nuttige lengte: 80 mm

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Torx Plus <sup>®</sup> -profiel	8IP
Nuttige lengte	80 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS <sup>®</sup> -schroeven
Producttype	Schroevendraaierdop