



## Halfronde tang, recht, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 125mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	713100 125
GTIN	4003773043065
Artikelklasse	73F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang verchromd. Torsietolerante, elastische precisiepunten. grepen met kunststof bekleed.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

### Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Beklengte	27 mm
Greep	bekleed met kunststof
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang