

**6 mm-steel Sleuf, Bladbreedte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659928 8
GTIN	7610733225149
Artikelklasse	63D

Omschrijving**Uitvoering:**

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m Cat. 53)/659908 (t/m Cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m Cat. 48)/659912 **gr. 200; 500** /659918/659956 gr. 200; 500/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaier-assortimenten nr. 625441/667532/667551/667601/667615.

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Nuttige lengte	120 mm
Snijkantbreedte	8 mm
Steeleanduiding	5
Dikte snijkant	1,2 mm
totale lengte	200 mm
Producttype	Schroevendraaierdop