

**Momentschroevendraaier TorqueVario[®], Maximaal draaimoment: 60cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659930 60
GTIN	4010995268886
Artikelklasse	63K

Omschrijving**Uitvoering:**

Numerieke weergave van de draaimomentwaarde via vensterschaal (40 – 50 schaalwaarden, afhankelijk van het draaimomentbereik). Draaimoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter (meegeleverd). Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Nauwkeurigheid $\pm 10\%$.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment, in combinatie met een Wiha Torque verwisselbare steel nr. 659932 – 659946.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
Instelgereedschap voor maat 60-700: Nr. 659931 maat 1 en voor maat 1400: Nr. 659931 maat 2.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
maximaal draaimoment	60 cNm
Ø	23 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	$\pm 10\%$
Draaimomentbereik	10 - 60 cNm
Draaimomentbereik	0,1 - 0,6 Nm

Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Gewicht	150 g
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Totale lengte L	127 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	ontkoppeland
Norm	DIN EN ISO 6789
Serie	TorqueVario®
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Schaalverdeling 1 maatstreek =	0,05 Nm
Fabrikantnummer	TorqueVario®-S
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accessoires

Instelgereedschap Torque Setter Type 1	659931 1
--	----------

