



Bit met HSS-tap, Voor schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	676307 M8
GTIN	4013288119131
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 40 mm

Schachtlengte: 14 mm

Oplopend met: 1,25 mm

Technische beschrijving

totale lengte	40 mm
Oplopend met	1,25 mm
Schachtlengte	14 mm
voor schroefdraad	M8
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden

Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap