



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 33-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	676140
GTIN	4013288191748
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 674200 gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 674220 gr. 1/89; 2/89; 3/89

Bits, lengte 89 mm E 6,3 voor binnen-zeskant met pen: Resp. 1 st. nr. 674244 gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 89 mm E 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. gr. TX8/89; TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX27/89; TX30/89; TX 40/89 (vergelijkbaar met nr. 674250)

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 6,5/89 (vergelijkbaar met nr. 674260)

Bits, lengte 89 mm, E 6,3 voor TRI-WING®: Resp. 1 st. gr. 1/89; 2/89; 3/89; 4/89 (vergelijkbaar met nr. 675370)

Bits, lengte 89 mm E 6,3, voor TORQ-SET®: 1 St. gr. 6/89; 8/89; 10/89 (vergelijkbaar met nr. 675360)

Bits, lengte 89 mm, E 6,3, voor spanner: Resp. 1 st. gr. 4/89; 6/89; 8/89; 10/89

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 met 'Rapidaptor' snelwisselhouder C/E 6,3

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
----------	-----------------------

Bitsoort	Bit voor binnenzeskantbouten, met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Spannerinzetdeel
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Torq-Set-schroevendraaier
Bitsoort	Tri-Wing-schroevendraaier
Fabrikantnummer	KK 62
Aantal delen	33
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel	nee
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm	674220 2/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 3 mm	674244 3
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 6 mm	674244 6
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674220 3/89
Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 2 mm	674244 2
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm	674200 1/89
Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 3/89 mm	674200 3/89
	674200 2/89

Bit voor Phillips, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 2/89 mm

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch E 6,3 Kruiskopmaat / totale lengte 1/89 mm

674220 1/89

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 2,5 mm

674244 2,5

Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm

676410 6,3

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 5 mm

674244 5

Bit voor zeskant, lang, 1/4 inch E 6,3Hex-Plus-profiel met boring Zeskant 4 mm

674244 4