

**Spiraalboor HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 13,75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116320 13,75
GTIN	4045197029423
Artikelklasse	12C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde opslasneiging **en verbeterde spaanafvoer.**

**Advies:****Maximale boordiepte:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530.**

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte $L_c$	108 mm
Nominale $\varnothing D_c$	13,75 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/omw,
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
Totale lengte L	189 mm
Morseconus MK maat	1
Norm	DIN 345
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	87,4 mm
Tophoek	118 graden
Schacht	Morseconus

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Spiraalhoek	20-30 graden
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		