



Momentschroevendraaier met digitale weergave, opname voor verwisselbare stelen, Maximaal draaimoment: 250cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659911 250
GTIN	7610733249626
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Het gewenste draaimoment voor maat 80, 250 en 500 wordt met een sleutel voor binnenzeskantbouten SW3 resp. SW4 bij maat 1600 ingesteld. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Activering van de digitale weergave door met een vinger erop te drukken (druksensor). De automatische uitschakeling na ca. 20 seconden maakt een batterijlevensduur van meer dan 10jaar mogelijk. De batterij wordt in de fabriek of bij een herkalibratie vervangen. Weergave omschakelbaar tussen Nm en lbf.ft.

Voor de **opname van verwisselbare stelen** (8 mm nr. 659870 – 659884 en 6 mm nr. 659920 – 659928).

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	250 cNm
Geschikte verwisselbare stelen	6 mm
Ø	35 mm
Weergave	Digitaal
Resolutie	2 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Draaimomentbereik	40 - 250 cNm
Draaimomentbereik	0,4 - 2,5 Nm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	CR1225
Aantal inbegrepen batterijen	1
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	verwisselbare steel
Totale lengte L	122 mm
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/659911-250>