



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 31-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	676150
GTIN	4013288144652
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik**.

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 2 st. 1/25; 3 st. 2/25; 1 st. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor Pozidriv: Nr. 675380 1 st. 1/25; 3 st. 2/25; 1 st. 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: 1 St. 675240 gr. 3; 4; 5; 6; 8

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: 1 St. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: 1 St. 675350 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 1,0x5,5

Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname

Bithouder 'Rapidaptor': 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676645

Technische beschrijving

Bitsoort	Sleufschroevendraaier
----------	-----------------------

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Fabrikantnummer	Bit-Check 30 Zyklus Mini 1
Aantal delen	31
Bedieningsgereedschap	Bitratel 1/4 inch
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX30	675350 TX30
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm	675240 8
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675240 3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX15	675350 TX15
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX25	675350 TX25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675200 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX10	675350 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX20	675350 TX20
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675200 1/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezonehard Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675380 1/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675200 2/25

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 Type 1/4	676645 1/4
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezonehard Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675380 2/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezonehard Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675380 3/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5