

**6 mm-steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 25IP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659924 25IP
GTIN	7610733209286
Artikelklasse	63D

Omschrijving**Uitvoering:**

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v. :

Momentschroevendraaiers nr. 659906 / 659908 / 659911 gr. 80; 250; 500 (tot cat. 48) / 659912 **gr. 200; 500** / 659918 en assortimenten montageschroevendraaiers nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

totale lengte: 200 mm

Nuttige lengte: 120 mm

Technische beschrijving

Torx Plus®-profiel	25IP
totale lengte	200 mm
Nuttige lengte	120 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype	Schroevendraaierdop