

Garant
Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 32-delig

Bestelgegevens

Bestelnummer	676160
GTIN	4045197635013
Artikelklasse	61F

Omschrijving
Uitvoering:

Systeembox van nagenoeg onbreekbare ABS-kunststof met geïntegreerde scharnieren en snelsluiting. In geopende toestand kunnen de bits dankzij de grote tussenruimtes makkelijk en goed toegankelijk worden uitgenomen.

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Inhoud:

Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder; 1 adapter; 1 bitratel

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675105 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675115 resp. 2 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675125 1 st. gr. 2,5; 3; 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 675155 resp. 2 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: 1 St. gr. 4x0,5; 5,5x1; 6,5x1,2

Adapter: 1 St. 1/4 inch binnenvierkant – 1/4 inch bitopname

Snelbithouder: 1 st. nr. 675050 gr. 6,3

Bitratel 1/4 inch: 1 St. nr. 676690

Technische beschrijving

Bit-zeskantschacht	C 6,3
Hoogte	47 mm
Lengte	127 mm
Breedte	85 mm
Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Aantal delen	32
Bedieningsgereedschap	Bitratel 1/4 inch
Verpakking	Box ABS-kunststof
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 3 mm	675125 3
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675125 6
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675125 4
Systeembox Type 21-1	630320 21-1
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675115 1/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675105 3/25

Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX20	675155 TX20
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675115 2/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 2,5 mm	675125 2,5
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX30	675155 TX30
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675105 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX25	675155 TX25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675125 5
Ratel voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 Type 1/4	676690 1/4
Houder met magneet / snelkoppeling Schachtzeskant 6,3	675050 6,3
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX10	675155 TX10
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675105 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX15	675155 TX15
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675115 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Torx®-profiel TX40	675155 TX40