



## Set bits met combi-tap in stevige box, 7-delig



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676308
GTIN	4013288101594
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

**Uitvoering:**

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

**Voordeel:**

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

**Toepassing:**

ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

**1 gereedschap voor 3 bewerkingen:**

kerngatboren – draadsnijden – afbramen / verzinken.

**Toepassing in rechtson en linksom draaiende boormachines.****Inhoud:**

Bits met combi-tap: Nr. 676306 resp. 1 st. gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10

'Rapidaptor' bithouder: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K (zonder magneet)

### Technische beschrijving

Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS

Tophoek	60 graden
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Aantal delen	7
Producttype	Bit met tap

## Accessoires

Bit met HSS-combi-tap Voor schroefdraad M8	676306 M8
Bit met HSS-combi-tap Voor schroefdraad M5	676306 M5
Bit met HSS-combi-tap Voor schroefdraad M4	676306 M4
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K
Bit met HSS-combi-tap Voor schroefdraad M6	676306 M6
Bit met HSS-combi-tap Voor schroefdraad M3	676306 M3
Bit met HSS-combi-tap Voor schroefdraad M10	676306 M10