



## Bit met HSS-combi-tap, Voor schroefdraad: M4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676306 M4
GTIN	4013288119049
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

#### Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

#### Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

#### 1 Gereedschap voor 3 bewerkingen:

kerngatboren – draadsnijden – afbramen / verzinken.

Toepassing in rechtsom en linksom draaiende boormachines.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 39 mm

Schachtlengte: 12 mm

Boorlengte a: 6 mm

Spiraalboor-Ø: 3,3 mm

Oplopend met: 0,7 mm

### Technische beschrijving

totale lengte	39 mm
Schachtlengte	12 mm
Spiraalboor-Ø	3,3 mm
Oplopend met	0,7 mm
Boorlengte a	6 mm
voor schroefdraad	M4

Fabrikantnummer	847 HSS
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tophoek	60 graden
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Producttype	Bit met tap