

**8-mm-steel 6-kant dopsleutel, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 659880 11 |
| GTIN | 7610733220656 |
| Artikelklasse | 63D |

Omschrijving**Uitvoering:**

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd.

T.b.v.:

Momentschroevendraaier nr. 659906 (tot cat. 53), 659908 (tot cat. 53) en 659911 gr. 1600 (tot cat. 48), en 659912 gr. 1600; nr. 659957 gr. 1600; nr. 659958 gr. 1600 en schroevendraaierassortimenten nr. 667625; 667645.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------------------|
| Nuttige lengte | 144 mm |
| Sleutelwijdte | 11 mm |
| Bitsoort | 6-kant-dopsleutel |
| totale lengte | 160 mm |
| Ø | 8 mm |
| Producttype | Schroevendraaierdop |