

**Garant****Momentschroevendraaier zonder schaal, D 6,3-bitopname, maximaal draaimoment: 200cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659907 200
GTIN	4045197923493
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Krachthandvat** met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene**<sup>®</sup>-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

**Bithouder met magneet** voor de opname van C 6,3-bits.

Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een sleutel voor binnenzeskantbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden ingesteld. Vooraf in de fabriek instellen vanaf 20stuks per maat.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen

Meetnauwkeurigheid draaimoment:  $\pm 6\%$

Bithouder: D 6,3

Testrapport: Testrapport van de producent

Kalibratie: O6

Kalibratie: O7

Meetnauwkeurigheid draaimoment:  $\pm 6\%$

Totale lengte L: 144 mm

Ingesteld draaimoment: 1,2 Nm

Draaimomentbereik: 40 - 200 cNm

Draaimomentbereik: 0,4 - 2 Nm

maximale Ø: 35 mm

## Technische beschrijving

maximaal draaimoment	200 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Ingesteld draaimoment	1,2 Nm
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	40 - 200 cNm
Draaimomentbereik	0,4 - 2 Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Totale lengte L	144 mm
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Feedback	ontkoppelend
Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	112 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
maximale Ø	35 mm
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Instelling Momentsleutel zonder schaal	018890
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	018891 400
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	018820 400
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

## Accessoires

Draaimomentester en kalibratieapparaat Maximaal draaimoment 2 Nm	654395 2
Sleutel voor binnenzeskantbouten met klemkogel, verchromd Zeskant 5 mm	626085 5
Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST' Maximaal draaimoment 2 Nm	654300 2