



## Bit met HSS-combi-tap, Voor schroefdraad: M6



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676306 M6
GTIN	4013288118929
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

#### Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

#### Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

#### 1 Gereedschap voor 3 bewerkingen:

kerngatboren – draadsnijden – afbramen / verzinken.

Toepassing in rechtsom en linksom draaiende boormachines.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 41 mm

Schachtlengte: 12 mm

Boorlengte a: 8 mm

Spiraalboor-Ø: 5 mm

Oplopend met: 1 mm

### Technische beschrijving

Spiraalboor-Ø	5 mm
totale lengte	41 mm
voor schroefdraad	M6
Boorlengte a	8 mm
Oplopend met	1 mm
Schachtlengte	12 mm

Fabrikantnummer	847 HSS
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tophoek	60 graden
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Producttype	Bit met tap