

**Garant**

## Momentschroevendraaier zonder schaal, D 6,3-bitopname, maximaal draaimoment: 500cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659907 500
GTIN	
Artikelklasse	61E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met huidvriendelijk, stroef **Haptoprene**<sup>®</sup>-oppervlak zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

**Bithouder met magneet** voor de opname van C 6,3-bits.

Het gewenste draaimoment kan met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een sleutel voor binnenzeskantbouten SW5 (niet meegeleverd) traploos worden ingesteld. Vooraf in de fabriek instellen vanaf 20stuks per maat.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Ingesteld draaimoment	3 Nm
maximaal draaimoment	500 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	100 - 500 cNm

Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppelend
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Totale lengte L	144 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Gewicht	116 g
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
maximale Ø	35 mm
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
	020170 0,04-20

Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder  
schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

---

## Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'  
Maximaal draaimoment 10 Nm

654300 10