



Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 13-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	676090
GTIN	4013288093219
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

Kraftform-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Kraftform-schroevendraaierhandvat met **inschuifbare telescoopsteel** nr. 676400.

Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 675310 gr. 1/25; 2/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Resp. 1 st. nr. 675320 gr. 1/25; 2/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. vergelijkbaar met nr. 675250 gr. 0,6×4,5; 1,0×5,5

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnen-Torx® met pen: Resp. 1 st. nr. 675350 gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Schroevendraaierhandvat: 1 st. nr. 676400 met telescoopsteel en snelwisselhouder C/E 6,3

Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier

Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Fabrikantnummer	KK 50
Aantal delen	13
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel	ja
Producttype	Bit-gereedschap

Accessoires

Bit voor Torx®, 1/4 inch met boring Torx®-profiel TX20	675350 TX20
Bit voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675310 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch met boring Torx®-profiel TX30	675350 TX30
Bit voor Torx®, 1/4 inch met boring Torx®-profiel TX40	675350 TX40
Bit voor Phillips, 1/4 inch Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675310 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch met boring Torx®-profiel TX10	675350 TX10
Bit voor Torx®, 1/4 inch met boring Torx®-profiel TX15	675350 TX15
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675320 2/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch met boring Torx®-profiel TX25	675350 TX25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675320 1/25