



6 mm-steel 6-kant, Zeskant: 1,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 659920 1,5 |
| GTIN | 7610733209316 |
| Artikelklasse | 63D |

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m Cat. 53)/659908 (t/m Cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m Cat. 48)/659912 **gr. 200; 500** /659918/659956 gr. 200; 500/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaiers assortimenten nr. 625441/667532/667551/667601/667615.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Bitsoort | Sleutel voor binnenzeskantbouten |
| totale lengte | 150 mm |
| Zeskant | 1,5 mm |
| Nuttige lengte | 70 mm |
| Producttype | Schroevendraaierdop |