



Assortiment bits met verzinkboor in stevige box, 8-delig



Bestelgegevens

Bestelnummer	676312
GTIN	4013288101587
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zes-kantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Inhoud:

Bits met verzinkboor, drie snijkanten: Nr. 676310 resp. 1 st. gr. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Schroevendraaierhouder: 1 St. nr. 676410

'Rapidaptor' bithouder: 1 St. vergelijkbaar met nr. 675020 gr. 6,3K (zonder magneet)

Technische beschrijving

Aantal verzinkboren	6
Aantal snijkanten Z	3
Aantal delen	8
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 335 C
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Accessoires

Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K
Bit met verzinkboor, drie snijkanten Buiten-Ø 20,5 mm	676310 20,5
Bit met verzinkboor, drie snijkanten Buiten-Ø 6,3 mm	676310 6,3
Bit met verzinkboor, drie snijkanten Buiten-Ø 16,5 mm	676310 16,5
Bit met verzinkboor, drie snijkanten Buiten-Ø 8,3 mm	676310 8,3
Bit met verzinkboor, drie snijkanten Buiten-Ø 12,4 mm	676310 12,4
Bit met verzinkboor, drie snijkanten Buiten-Ø 10,4 mm	676310 10,4