



## Bit-assortiment met bedieningsgereedschap 32-delig, Type: M



### Bestelgegevens

Bestelnummer	676100 M
GTIN	4013288157027
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Praktijkgericht samengestelde Kraftform Kompakt®-assortimenten met bits en bedieningsgereedschap **voor machinaal en handgebruik.**

**Kraftform**-schroevendraaierhandvat met snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

#### Toepassing:

Gangbare standaardprofielen voor normale schroefverbindingen.

#### Inhoud:

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 resp. 3 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675220 resp. 3 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor binnenzeskant: Nr. 675240 resp. 1 st. gr. 4; 5; 6

Bits, lengte 25 mm, C 6,3 voor binnen-Torx® met pen: Nr. 675350 resp. 1 st. gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Schroevendraaierhandvat: 1 St. nr. 676410 met 'Rapidaptor' snelwisselhouder C/E 6,3

'Rapidaptor' bithouder: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

### Technische beschrijving

Bitsoort	Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Bitsoort	POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven met boring
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Fabrikantnummer	KK 70 Allround
Aantal delen	32
Bedieningsgereedschap	Schroevendraaierhandvat
inschuifbare telescoopsteel	nee
Producttype	Bit-gereedschap

## Accessoires

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675220 1/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3 met boring Torx®-profiel TX25	675350 TX25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675200 2/25
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675200 3/25
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm	675220 2/25
Kraftform-schroevendraaierhouder voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder Zeskantopname 6,3 mm	676410 6,3
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant 4 mm	675240 4
Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm	675200 1/25
Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3 Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675240 5

Bit voor zeskant, 1/4 inch C 6,3Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675240 6
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX30	675350 TX30
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX15	675350 TX15
Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm	675220 3/25
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX20	675350 TX20
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX40	675350 TX40
Bit voor Torx®, 1/4 inch C 6,3met boring Torx®-profiel TX10	675350 TX10
Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K	675020 6,3K