



## 6 mm-steel 6-kant, Zeskant: 2mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 659920 2      |
| GTIN          | 7610733209309 |
| Artikelklasse | 63D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Steel** van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchromd, zwarte punt.

#### T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m Cat. 53)/659908 (t/m Cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m Cat. 48)/659912 **gr. 200; 500** /659918/659956 gr. 200; 500/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaiers assortimenten nr. 625441/667532/667551/667601/667615.

### Technische beschrijving

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Zeskant        | 2 mm                             |
| Nuttige lengte | 80 mm                            |
| Bitsoort       | Sleutel voor binnenzeskantbouten |
| totale lengte  | 160 mm                           |
| Producttype    | Schroevendraaierdop              |