

**Bit met HSS-combi-tap, Voor schroefdraad: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	676306 M10
GTIN	4013288118943
Artikelklasse	63H

Omschrijving**Uitvoering:**

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

1 Gereedschap voor 3 bewerkingen:

kerngatboren – draadsnijden – afbramen / verzinken.

Toepassing in rechtsom en linksom draaiende boormachines.

Toepassing bij boringtype: tot 1xD bij doorlopend gat

totale lengte: 59 mm

Schachtlengte: 12 mm

Boorlengte a: 15 mm

Spiraalboor-Ø: 8,5 mm

Oplopend met: 1,5 mm

Technische beschrijving

Oplopend met	1,5 mm
Boorlengte a	15 mm
voor schroefdraad	M10
totale lengte	59 mm
Schachtlengte	12 mm
Spiraalboor-Ø	8,5 mm

Fabrikantnummer	847 HSS
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS
Tophoek	60 graden
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1xD bij doorlopend gat
Bit-zeskantschacht	C 6,3
Producttype	Bit met tap