

Erdi**Doorloopplaatschaar, Links snijdend, Totale lengte: 260mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	767600 260
GTIN	4010220019467
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Als ideaal-plaatscharen. Schaarkop van **edelstaal** (HRC 60), armen van plaatstaal, vernikkeld. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Snijcapaciteit:Plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2 mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes.

Technische beschrijving

Lengte snijkanten	32 mm
totale lengte	260 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar	766020
---	--------