

**Halfronde tang, gebogen, blank, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713600 160
GTIN	4045197283566
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	blank

Producttype

Multifunctionele tang