

**Halfronde tang, recht, blank, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713200 160
GTIN	4045197166036
Artikelklasse	72B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Blanke tang, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Greep	bekleed met kunststof
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	blank

Producttype

Multifunctionele tang