



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 120cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659933 120
GTIN	4013288100641
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met de hand via een micrometerschaal (resp. vanaf maat 600 met geïntegreerd hulpgereedschap of steeksleutel SW17).

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	120 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 cNm
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3

Draaimomentbereik	30 - 120 cNm
Draaimomentbereik	0,3 - 1,2 Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Totale lengte L	155 mm
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	122 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Feedback	ontkoppellend
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	7400
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20