

**Erdi****Ideaal-plaatschaar met HSS-snijkmanten, Links snijdend, Totale lengte: 260mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	766360 260
GTIN	4010220000281
Artikelklasse	73X

## Omschrijving

### Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkmanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Schaarkop met **HSS-snijkmanten** (HRC 65). Zeer lange standtijd van de snijkmanten. Armen van vernikkeld plaatstaal. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

**Snijcapaciteit:** plaat tot 1,8 mm; V2A-plaat tot 1,2 mm.

### Toepassing:

voor doorlopende rechte snedes en figuren.

## Technische beschrijving

totale lengte	260 mm
Lengte snijkmanten	33 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar

## Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar	766020
---	--------