



## Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 300cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659933 300
GTIN	4013288192158
Artikelklasse	63F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Kraftform**-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met de hand via een micrometerschaal (resp. vanaf maat 600 met geïntegreerd hulpgereedschap of steeksleutel SW17).

#### Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	300 cNm
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3

Draaimomentbereik	120 - 300 cNm
Draaimomentbereik	1,2 - 3 Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Totale lengte L	155 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Gewicht	122 g
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Fabrikantnummer	7400
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20