

Erdi**Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Links snijdend, totale lengte: 260mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	766010 260
GTIN	4010220019368
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Microvertanding. schaarkop van **edelstaal** (HRC 58 – 60), armen van plaatstaal, vernikkeld.

Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

Lengte snijkanten	33 mm
totale lengte	260 mm
Inzetsoort	Links snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar	766020
---	--------