



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 600cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659933 600
GTIN	4013288101730
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met de hand via een micrometerschaal (resp. vanaf maat 600 met geïntegreerd hulpgereedschap of steeksleutel SW17). Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

Schaalverdeling 1 maatstreep =	25 cNm
Weergave	analoog
maximaal draaimoment	600 cNm

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	F 6,3
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	300 - 600 cNm
Draaimomentbereik	3 - 6 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Feedback	ontkoppelend
Totale lengte L	150 mm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Gewicht	122 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	7400 pistool
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

