

**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 250cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659936 250
GTIN	3148516660640
Artikelklasse	63V

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste momentschroevendraaier, instelbaar via parallaxvrije micrometerschaal. 1/4 inch binnenvierkant aan uiteinde van handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	250 cNm
Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	50 - 250 cNm
Draaimomentbereik	0,5 - 2,5 Nm
Totale lengte L	147 mm
Norm	ISO 6789

Aflezings omschakelbaar	Nm
Gewicht	280 g
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppelend
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
-------------------------------------------------------------------	----------------

Accessoires

Handvat met omschakelbare ratel	659937
---------------------------------	--------