

Garant

Halfronde tang, gebogen, verchromd, met beklede grepen, Totale lengte: 160mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	713440 160
GTIN	4045197373588
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang