



Momentschroevendraaier zonder schaal, Maximaal draaimoment: 120cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659934 120
GTIN	4013288102911
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij gr. 600). **De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.**

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

1 Slag (360°) komt overeen met	10 cNm
maximaal draaimoment	120 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Ingesteld draaimoment	0,3 Nm
Bithouder	D 6,3

Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	30 - 120 cNm
Draaimomentbereik	0,3 - 1,2 Nm
Aflezingsomschakelaar	cNm
Gewicht	180 g
Meetmethode	Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Feedback	ontkoppeld
Totale lengte L	155 mm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibratie	O6
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	7400 pre-set, 105 mm
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accessoires

654300 2

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'
Maximaal draaimoment 2 Nm
