



Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 1000cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659936 1000
GTIN	3148516660480
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste momentschroevendraaier, instelbaar via parallaxvrije micrometerschaal. 1/4 inch binnenvierkant aan uiteinde van handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Schaalverdeling 1 maatstreep =	50 cNm
maximaal draaimoment	1000 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	200 - 1000 cNm
Draaimomentbereik	2 - 10 Nm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal

Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppeld
Norm	ISO 6789
Totale lengte L	168 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	400 g
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accessoires

Handvat met omschakelbare ratel	659937
---------------------------------	--------