


HOLEX®**Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, links, totale lengte: 260 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	766041 260
GTIN	4045197166944
Artikelklasse	72D

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Microvertanding. schaarkop van **edelstaal** (HRC 58 – 60), armen van plaatstaal, vernikkeld.

Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht materiaal.

Snijcapaciteit: plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2mm.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Lengte snijkanten: 33 mm

Technische beschrijving

totale lengte	260 mm
Lengte snijkanten	33 mm
Inzetsoort	links