



Momentschroevendraaier zonder schaal, Maximaal draaimoment: 300cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659934 300
GTIN	4013288102928
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij gr. 600). **De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.**

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

Ingesteld draaimoment	1,2 Nm
1 Slag (360°) komt overeen met	20 cNm
maximaal draaimoment	300 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	F 6,3

Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	120 - 300 cNm
Draaimomentbereik	1,2 - 3 Nm
Feedback	ontkoppelend
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	155 mm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Gewicht	180 g
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O6
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	7400 pre-set, 105 mm
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accessoires

654300 10

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'
Maximaal draaimoment 10 Nm
