



Halfronde tang, gebogen, verchromd, met beklede grepen, totale lengte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	713500 160
GTIN	4003773016007
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang verchromd, met meercomponenten-bekleding. Torsietolerante, elastische precisiepunten.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	Meercomponenten-bekleding

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang