

Erdi**Ideaal-plaatschaar, Rechts snijdend, Totale lengte: 240mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	766100 240
GTIN	4010220010969
Artikelklasse	73X

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmede schaarkop, inductief geharde snijkanten. Nastelbaar robuust scharnier, dubbele hefboomoverbrenging en geïntegreerde openingsveer.

Microvertanding. Schaarkop van extra gehard **edelstaal** (HRC 60 – 62), gesmede volstalen armen met beschermnok.

Snijcapaciteit: plaat tot 2,0 mm, V2A-plaat tot 1,5 mm.

- **Geoptimaliseerde snijhoek voor verbeterd plaatverloop.**
- **Dankzij gereduceerde openingshoek van de grepen en snijkantverlenging richting scharnier minder krachtsinspanning bij het knippen.**

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.

Technische beschrijving

totale lengte	240 mm
Lengte snijkanten	24 mm
Inzetsoort	Rechts snijdend
Producttype	Schaar

Accessoires

Reparatie-assortiment voor ideaal-plaatschaar

766110