



Momentschroevendraaier zonder schaal, Maximaal draaimoment: 600cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659934 600
GTIN	4013288102935
Artikelklasse	63F

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handgreep waarmee het vereiste draaimoment moeiteloos wordt overgebracht. Met **Rapidaptor**-snelwisselopname voor 1/4 inch bits met C 6,3- en E 6,3-schacht.

Draaimomentinstelling met behulp van een draaimomenttester (nr. 654300 – 654460) en een 6-kant-sleutel SW7 (resp. SW10 bij gr. 600). **De schroevendraaiers zijn vooraf in de fabriek op de meest voorkomende draaimomentwaarde ingesteld.** Met pistoolgreep voor het overbrengen van hoge draaimomenten.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk horen en voelbaar. Het losdraaimoment is niet begrensd.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Rapidaptor vrijloop-bithouder verkrijgbaar in onze eShop (nr. 675035 gr. F 6,3).

Technische beschrijving

Ingesteld draaimoment	3 Nm
maximaal draaimoment	600 cNm

1 Slag (360°) komt overeen met	50 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	300 - 600 cNm
Draaimomentbereik	3 - 6 Nm
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Totale lengte L	150 mm
Gewicht	266 g
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Aflezingsomschakelbaar	cNm
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O6
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Fabrikantnummer	7400 pre-set pistoolgreep
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentschroevendraaier zonder schaal maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accessoires

Elektronische momentschroevendraaiertester 'TST'
Maximaal draaimoment 10 Nm

654300 10