

**Halfronde tang, recht, gepolijst, totale lengte: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713150 125
GTIN	4003773015932
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang gezwart, kop gepolijst. Grepen met kunststof bekleed. Torsietolerante, elastische precisiepunten.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	125 mm
Beklengte	27 mm
Greep	bekleed met kunststof
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	gezwart, kop gepolijst
Producttype	Multifunctionele tang