

Garant**Halfronde tang, recht VDE-isolatie, Totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713310 200
GTIN	4045197501479
Artikelklasse	71B

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tangen verchromd, grepen met ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten-bekleding, met stroef **Haptoprene**-oppervlak.

Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.

Norm:**DIN ISO 5745****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Greep	Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak
Bekvorm	ovaal-spits, recht
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)

Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Multifunctionele tang