



Momentschroevendraaier-assortiment, Maximaal draaimoment: 1000cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659938 1000
GTIN	3148516763853
Artikelklasse	63V

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste momentschroevendraaier, instelbaar via parallaxvrije micrometerschaal. 1/4 inch binnenvierkant aan uiteinde van handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Inhoud:

9 bits gesorteerd: resp. 1 st.: PZ 1-2-3; 6-kant 3-4-5 mm; sleuf 4,5-6,5-8

Ratelhandgreep: Nr. 659937

Bitverlengstuk: 100 mm

Momentschroevendraaier nr. 659936: 1 St. maat 1000

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	1000 cNm
Kalibratie	O1

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Testrapport	Testrapport van de producent
Meettechniek	Mechanisch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Gegevens rapporteerbaar	nee
Feedback	ontkoppelend
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetmethode	Draaimoment
Weergave	analoog
Norm	ISO 6789
Bithouder	D 6,3
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal Maximaal draaimoment 1000 cNm	659936 1000
Handvat met omschakelbare ratel	659937
Momentschroevendraaier met schaal Maximaal draaimoment 250 cNm	659936 250