


**Halfronde tang, gebogen, gepolijst, totale lengte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713550 160
GTIN	4003773015994
Artikelklasse	73F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang gezwart, kop gepolijst. Grepen met kunststof bekleed. Torsietolerante, elastische precisiepunten.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Materiaal:**

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

**Technische beschrijving**

totale lengte	160 mm
Beklengte	50 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard

Oppervlak	gezwart
Producttype	Multifunctionele tang