

**Halfronde tang, gebogen, gepolijst, totale lengte: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	713550 200
GTIN	4003773022848
Artikelklasse	73F

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer lange, ovaal-spitse bekken. Snijkanten inductief gehard (ca. 61 HRC), geschikt voor harde en zachte draad. Bekken aan de binnenzijde geruwd.

Tang gezwart, kop gepolijst. Grepen met kunststof bekleed. Torsietolerante, elastische precisiepunten.

Norm:

DIN ISO 5745

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.

Technische beschrijving

totale lengte	200 mm
Beklengte	73 mm
Bekvorm	ovaal-spits, gebogen (40° – 45°)
Norm	DIN ISO 5745
Bekeigenschap	Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC)
Uitvoering bekken	aan de binnenzijde geruwd
Greep	bekleed met kunststof
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed en oliegehard

Oppervlak	gezwart
Producttype	Multifunctionele tang