

KANON**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 300cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659949 300
GTIN	4580125347564
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Ø	34 mm
maximaal draaimoment	300 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	40 - 300 cNm
Draaimomentbereik	0,4 - 3 Nm
Feedback	ontkoppelend

Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aflezing omschakelbaar	cNm
Totale lengte L	157 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Meetmethode	Draaimoment
Gewicht	214 g
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2