

Assortiment montagegereedschap, 59-delig met montagekoffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	680302
GTIN	2050001016430
Artikelklasse	66H

Omschrijving

Toepassing:

Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor **onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.**

Levering:

STABILA® houten duimstok: 1 St. nr. 466005 gr. 2

Draadborstel: 1 St. nr. 575000 gr. 3

DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in rollas: 1 St. nr. 517200 maat 200 (5-delig)

PUK® universele zaag: 1 St. nr. 581220 maat 150

GARANT Steeksleutelset 6 – 34 mm met houder: 1 st. nr. 610610 gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) met 1 st. nr. 611500 gr. 12

Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr. 626072 maat 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset: 1 St. nr. 660910 maat 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr. 664800 maat 6,5

PB Swiss Tools spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr. 665020 maat 3,5

PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr. 668100 maat 1; 2

KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr. 701500 maat 180

KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr. 705500 gr. 250

KNIPEX® nijptang: 1 St. nr. 706610 maat 210

Universele griptang: 1 St. nr. 708205 maat 250

KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr. 713150 maat 160

Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719805 gr. J2
 Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr. 719905 gr. A2
KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr. 724900 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr. 740500 maat 175
RENNSTEIG drevselset en centerpons: 1 St. nr. 745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr. 750110 maat 300
 Kunststof hamer: 1 St. nr. 754500 maat 32
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
 Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr. 844300 maat 175
 Kunststof oliespuit: 1 st. nr. 083532 maat 125
 Isolatieband, zwart: 1 st. nr. 083654 maat BLACK
 Markeerstift, blauw: 1 St. nr. 085154 gr. B
 Montagekoffer: 1 st. nr. 690200

Opmerking:**Gereedschap separaat geleverd.**

Technische beschrijving

Producttype	Gereedschapsassortiment
-------------	-------------------------

Accessoires

Permanente marker Dura-Ink® 15 Schrijfkleur B	085154 B
Halfronde tang, recht, gepolijst totale lengte 160 mm	713150 160
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 1	668100 1
Set schroevendraaiers voor sleuf, met 'Multicraft'-krachthandvat Aantal schroevendraaiers 5	660910 5
Haakse schroevendraaier voor sleuf Bladbreedte b 6,5 mm	664800 6,5
Bankhamer metbeschermkraag Gewicht zonder steel 300 g	750110 300
Set sleutels voor binnenzeskantboutenvernikkeld Aantal sleutels 8	626072 8
Schroevendraaier voor Phillips, met 'Multicraft'-krachthandvat Kruiskopmaat 2	668100 2
Borgveertang Type J2	719805 J2
HanddraadborstelStaaldraad glad, 0,35 mm Aantal rijen 3	575000 3

Waterpomptang met rillenscharnier, gezwart Totale lengte 250 mm	704900 250
Drevelset in kunststof houder Aantal gereedschappen 6	745600 6
Lederen montagekoffer met tussenwand	690200
Ruimer met kunststof handvat Steellengte 110 mm	831700 110
Borgveertang Type A2	719905 A2
Platte beitel Totale lengte 175 mm	740500 175
Kabelmes, niet-inklapbaar	844300
Combinatietang, gepolijst totale lengte 180 mm	701500 180
Zijsnijtang, gepolijst totale lengte 160 mm	724900 160
Isolatieband Kleur BLACK	083654 BLACK
Spanningzoeker, speciale kwaliteit Snijkantbreedte 3,5 mm	665020 3,5
Set universele vijlen 5-delig in roltasKap 2 Lengte zonder arend 200 mm	517200 200
Kunststof hamer met cellidor doppen Hamerkop-Ø 32 mm	754500 32
Steeksleutelset Aantal sleutels 12	610610 12
Universele griptang, met prismabek Totale lengte 250 mm	708205 250
Kunststof oliespuit met tuit Inhoud 125 ml	083532 125
Zware nijptang Totale lengte 210 mm	706610 210
Universele zaag 'PUK' met universeel blad (310)Handgreep vaststaand	581220
Assortiment montagegereedschap, 59-deligzonder kist/koffer	680305
HOUTEN DUIMSTOK GEEL Lengte 2 m	466005 2