

KANON**Momentschroevendraaier met schaal, Maximaal draaimoment: 500cNm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	659949 500
GTIN	4580125347571
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Instelbaar via micrometerschaal. Lichtmetalen, geprofileerde handgreep.

Functie:

Bij bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier 'via een dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Weergave	analoog
Ø	40 mm
maximaal draaimoment	500 cNm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2,5 cNm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Bithouder	F 6,3
Draaimomentbereik	100 - 500 cNm
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Aflezingsomschakelbaar	cNm

Norm	DIN EN ISO 6789
Gewicht	436 g
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Totale lengte L	200 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Feedback	ontkoppeld
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

KalibratieMomentschroevendraaier tweezijdig maximaal draaimoment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2